

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 40/3mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 273790 40/3   |
| GTIN         | 4045197680310 |
| Artikelklass | 21W           |

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| $t_{\max}$ invändig bearbetning         | 11,5 mm                        |
| Skruvar                                 | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)        |
| Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$ | 49 mm                          |
| Spårbredd w                             | 3 mm                           |
| Mittförskjutning $L_3$                  | 27 mm                          |
| totallängd L                            | 350 mm                         |
| Utkragande längd $L_1$ indragna hållare | 60 mm                          |
| Skaftdiameter $D_s$                     | 40 mm                          |
| användningsområde                       | Radiell invändig spårstickning |
| Användning                              | Höger                          |
| Invändig                                | ja                             |
| axiell spårstickning kan göras          | ja                             |
| Produktslag                             | Borrstång                      |

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Kläm-skruv Typ 8

279815 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500