

Garant**Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 12/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet. $6,5 \times w$

OBS!:

Max. \varnothing = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

Teknisk beskrivning

Stickdjup t_{\max}	20 mm
Spårbredd w	3 mm
Huvudängd L_1	35 mm
Skruvar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funktionsbredd L_4	12 mm
totallängd L	150 mm
Maximal \varnothing	40 mm
Skaftbredd b	12 mm
Användning	Höger

Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 4	279815 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500