

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273760 16/3
GTIN	4045197485168
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet. 8xw

**OBS!:**

Max.  $\emptyset$  = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

**Teknisk beskrivning**

Skrubar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Stickdjup $t_{\max}$	25 mm
Funktionsbredd $L_4$	16 mm
Huvudängd $L_1$	41 mm
totallängd L	150 mm
Maximal $\emptyset$	50 mm
Skaftbredd b	16 mm
Användning	Höger

Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Kläm-skruv Typ 5	279815 5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600