

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 32/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273790 32/2
GTIN	4045197679666
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Spårbredd w	2 mm
t_{\max} invändig bearbetning	10 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	39 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm
totallängd L	300 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	50 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
användningsområde	Radiell invändig spårstickning
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 8

279815 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500