



Förinställningsapparat UNO, Typ: UAF



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 355020 UAF |
| GTIN | 4034221181381 |
| Artikelklass | 34H |

Beskrivning

Utförande:

- Peksärm 15,6 tum med intuitiv och enkel Microvision-yta.
- Kalibreringsanordning på SK50-grundfästet.
- Enkel förvaring för 3 adaptrar med SK50-insatser.
- Snabb justering av båda axlar med hjälp av Release-by-Touch-funktion (X/Z).
- Finjustering av båda axlarna (X / Z) med hjälp av vred.
- Spindel med 4×90° och spindelbroms.
- Kamera med 22 gångers förstoring.

Apparaten fungerar i samspel med de tillverkningsorienterade programlösningarna – Hoffmann Group Connected, som finns som tillval.

Användningsdata:

För mätning och förinställning av verktyg på maskinen i produktion eller under arbetsberedningen.

leveransinnehåll:

Termisk etikettskrivare med etiketter, enkelt systemunderskåp, mätprogram på alla viktiga främmande språk, **idrifttagning och utbildning ingår (halv dag)**.

Specialtillbehör:

Haimer förinställningsapparater är kompatibla med GARANT reduceringar nr 354771; 354773; 354775; 354777 och 354779. Haimer reduceringar kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| mätområde Z | 400 mm |
| Kamera 2 i linshållaren | nej |
| Djup | 590 mm |
| mätområde X | 400 mm |
| bredd bas | 1294 mm |
| Snabbinställning | pneumatisk |
| spindelbelastning | 30 kg |
| total bredd | 2264 mm |
| Serie | Hoffmann Group Connected |
| totalhöjd | 1735 mm |
| grunddimension | SK50 ultraprecisionsspindel |
| vikt | 300 kg |
| datautgång | Hoffmann Group Connected |
| Haktolk X | 100 mm |
| Displaystorlek | 24 tum |
| Produktslag | Inställningsenhet |