

**Hörnfräs 90° MEC17, med gänga, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Långa skäreggar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M12
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	15,7 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
totallängd L_{tot}	35 mm
Antal skär Z	2
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	43 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,86 grad
Rampningslängd L för α_{max}	16,6 mm
Ø D_3	18 mm

Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------