

**Hörnfräs 90° MEC17, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227515 32/3
GTIN	4960664672950
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Långa skäreppor medger ytterst stora skärdjup.  
Litet antal skär.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø $D_c$	32 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	15,7 mm
Passande vändskär	BDMT 170408
totallängd $L_{tot}$	40 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
Fästgंगा M	M16
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø $D_{max}$	62 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	57 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	0,61 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	23,6 mm
Ø $D_3$	25 mm

Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------