

Garant**Rengöringsrondell (A), skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	566758 125
GTIN	4067263046882
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Pressad fibernylon med hartsbundna slipkorn möjliggör slipning och finisharbete i ett och samma arbetsmoment.

Extremt **motståndskraftig, tätt vävd och fin slipnylonstruktur** med hög **flexibilitet** och slipeffekt.

Användningsdata:

För rengöring och gradning **med fin ytfinish.**

Med glasvävtallrik för direkt inspänning på vinkelslipmaskiner.

Teknisk beskrivning

Hårdhetsgrad	mjuk
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm
finhetsgrad	medel
rekommenderat varvtal	5000 - 7000 min ⁻¹
maximalt varvtal:	11000 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivning	plan
maximal periferihastighet	60 m/s
Produktslag	grovrengöringsslipnylon

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		