



## ER-hylschuck VARIA, V5, för ER-spännhylsstorlek: 25



### Beställningsdata

Ordernummer	319805 25
GTIN	2050001077899
Artikelklass	33E

### Beskrivning

#### Fördel:

- **Snabbyte via en enda punkt.**
- **Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.**
- **Verktygsbyte utan skaderisk.**
- **kort konstruktion**
- **låga ställkostnader**

#### Användningsdata:

Huvudsakligen för borrar och centrering.

#### OBS!:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 är 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

### Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	25
utkragningslängd A-mått	30 mm
Utvändig-Ø D	42 mm

fäste

V5

Produktlag

Spänntångchuck