



Snabbväxlings-stålhållarhuvud, Typ: B



Beställningsdata

Ordernummer	318000 B
GTIN	4045197315700
Artikelklass	36A

Beskrivning

Användningsdata:

Placera huvudet med den planslipade ytan på tvärsleden i ett horisontellt läge och spänn fast. För detta måste centerplattans hål ha svarvats ur i förväg. Inriktningen sker lämpligen med fastspänd borrarstånghållare och borrarstång, inriktade rätvinkligt till planskivan. Ställ sedan visaren på nollmärket på täckskivan och dra åt T-spårskruven ordentligt. För exakta svarvarbeten eller grovslipning är det fördelaktigt att säkra huvudet med 2 styripinnar. Nödvändiga hål finns redan.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 excenterspak för nr 318000, 1 spännnyckel för nr 318100; 318200.

Teknisk beskrivning

maximal framdrivande effekt på svarven	5,888 kW
maximalt utförande U	71 mm
maximal svarvstålshöjd h	32 mm
Bredd	150 mm
Typ	B
Håldiameter i centerplattan	16 mm
höjd	75 mm

Håldiameter i huvudet	32 mm
maximal slidbredd SB	150 mm
Produktslag	Stålhållare

Tillbehör

Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ B32/120	318100 B32/120
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ B25/140	318100 B25/140
Snabbväxlings-stickstålshållare utan stål Typ B	318600 B
Snabbväxelhållare med cylindriskt hål Typ B	318300 B
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ B32/140	318100 B32/140
Snabbväxlings-svarvstålshållare Typ B25/120	318100 B25/120
Spännband komplett passar för huvud, stålfäste B	318150 B
Snabbväxlings-borrstånghållare Typ B	318200 B