

**Garant****GARANT Softcut® HSI stor delning, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214906 50/5
GTIN	4045197674463
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Slitstarkt, värmebehandlat stål med korrosionshämmande beläggning. Exakt vändskärsinfästning tack vare anpassat åtdragningsmomentet. Bred och smal tanddelning för individuella frässtrategier.

**Användningsdata:**

Speciellt för maskiner med svag drivning och för bearbetning på större djup med små ingångsdiametrar.

**OBS!:**

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

**För exakt 90° hörn, välj  $a_p = 6$  mm.**

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	40 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
Passande vändskär	SO.. 0836..

Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
FästhålsØ	22 mm
Skrusats förvändskär	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Antal skär Z	5
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskrusats 10 delar	219863
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP