



Vinkelslipmaskiner Batteri, Typ: 71220161



Beställningsdata

Ordernummer	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Dammresistent och kraftfull 18V AMPShare ackumulator-vinkelslipmaskin för effektiva kap-, slip- och avgradningsarbeten. Dubbel produktivitet – upp till 50 % fler kapningar än det tidigare systemet tack vare den perfekta kombinationen av en kraftfull maskin och ett kraftfullt ProCORE-batterisystem. Hållbart och robust tack vare ett helt slutet motorhus. Detta skyddar motorn från aggressiva keramiska damm och mineraldamm. Innovativa kylflänsar säkerställer optimal kylning, inklusive temperaturövervakning.

· **Elektronisk varvtalsförinställning.**

leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, L-BOXX.

OBS!:

Passande startset finns under nr 073863–073867.

Teknisk beskrivning

varvtalsområde	2500 - 8500 min ⁻¹
maximalt kapdjup	25 mm
maximal skiv-Ø	115 mm

Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	CCG 18-115-10AS
Återstartspärr	ja
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Batterityp	Litiumjon
vikt	2,7 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Antal ingående batterier	0
Produktslag	Vinkelslipmaskiner