



Gängskärmaskin Rubber-Flex för multidiameterspännhylsa, Typ: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Artikelklass	35D

Beskrivning

Utförande:

- För maskiner med en enda rotationsriktning.
- Inställbar säkerhetslirkoppling skyddar gängtappen mot brott.
- Längdkompensering för drag och tryck, jämnar ut skillnaden mellan maskinmatning och gängstigning.
- Automatisk matning garanterar måttriktiga gängor.
- Automatisk snabbretur 1,6: 1.
- För både hörgängor och vänstergängor utan omställning.
- Användning av Rubber-Flex spänntänger eller snabbbytesinsatser.
- Kort gängstarts fjädring, underlättar spån brytningen utan att gängan blir felskuren.

Strl M3–M12 och M10–M30 med dubbelspännanordning.

Förklaringstext:

Mutter för exakt inställning av gängdjupet, $\pm 0,1$ mm.

Användningsdata:

- Infästning i en roterande spindel.
- Skärning av gängor med hög mått noggrannhet.
- Kräver ingen förinställning för höger- eller vänstergänga, används för bottenhål eller genomgående hål.

leveransinnehåll:

Inklusive hållarm och för nr 333500 även 2 multidiameterspännhylsor (Rubber-Flex), 2 öppna nycklar och 1 skruvmejsel för insexskruvar som passar respektive apparat!

Specialtillbehör:

Flerområdesspänntänger (Rubber Flex) nr 333640, reservspännanordning nr 333630, se reservdelsförteckningen.

OBS!:

Passande koniska skaft 342500; 342600.

Teknisk beskrivning

kapacitetsområde	M3-12
fäste för koniska skaft DIN 238	B 16
automatisk slaglängd	15 mm
Höljes-Ø	70 mm
Ø-område för de andra spännhylsorna	6,5 - 10 mm
maximalt varvtal framåt	1100 min ⁻¹
Ø-område för de första spännhylsorna	3,5 - 6,5 mm
vikt	1,7 kg
totallängd	176 mm
Produktslag	Gängskärningsapparat

Tillbehör

Multidiameterspännhylsa Rubber-Flex Spännvidd skaft-Ø 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5
Spännanordning Passar för typ M3-12	333630 M3-12
Multidiameterspännhylsa Rubber-Flex Spännvidd skaft-Ø 6,5-10 mm	333640 6,5-10