

**Garant****Gängtappschuck, HSK-A 100, Gäng-kapacitetsområde: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	334656 M3-12
GTIN	4045197488565
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  - Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  - **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och flerooperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Hylsnyckel nr 309890.

**OBS!:**

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: DIN 69893

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 41 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 80 mm

## Teknisk beskrivning

längdkompensering tryck	7,5 mm
Invändig diameter D <sub>1</sub>	19 mm
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	41 mm
längdkompensering drag	7,5 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335610 9
HSK-kylmedierör för HSK 100	309880 100
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335420 6
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335460
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335645 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
	335610 8

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 8 mm

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm

335645 8

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 8 mm

335420 8

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 9 mm

335420 9

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 4,5 mm

335420 4,5

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 10 mm

335610 10

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm

335645 7

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 7 mm

335610 7

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm

335645 6

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 7 mm

335420 7

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm

335645 9

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 10 mm

335420 10

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 4,5 mm

335610 4,5

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm

335645 3,5

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 11 mm

335420 11

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 6 mm

335610 6