

Garant**hydraulchuck-prestanda Master Chuck, SK 40 kort, Spänn diameter D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302195 6
GTIN	4067263265474
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Särskilt lämplig för mycket dynamiska frästillsämpningar.
- Optimerad yttre kontur med fem (Finite-elementmetod) -> robusthet med max. styvhet, längre verktygslivslängd, högre tidsspänvolym, lämplig för alla skärstrategier.
- Med RFID/balluff-spänhål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 170°C i 4 timmar.
- Upp till 10x fler fastspänningsmoment än en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt hydrauliskt utbyggnadssystem – tillförlitlig, hållbar koncentration av högsta kvalitet.

Användningsdata:

Universellt utformad för grovbearbetning och finbearbetning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

L ₃	27 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Ø D ₂	26 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck