

**Garant****Gängtappschuck, HSK-A 100, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	334656 M6-20
GTIN	4045197488572
Artikelklass	31P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
  - Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
  - **GARANT** – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.
- Med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Hylsnyckel nr 309890.

**OBS!:**

- **Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.**
- **Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.**

Hållare norm: DIN 69893

längdkompensering tryck: 10 mm

längdkompensering drag: 12,5 mm

Utvändig-Ø D: 60 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 31 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

## Teknisk beskrivning

Invändig diameter $D_1$	31 mm
längdkompensering tryck	10 mm
Utvändig- $\emptyset$ D	60 mm
längdkompensering drag	12,5 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
utkragningslängd A-mått	100 mm
fäste	HSK-A 100
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 7 mm	335620 7
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 14 mm	335647 14
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 6 mm	335430 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 16 mm	335647 16
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 14 mm	335430 14
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 6 mm	335620 6
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 9 mm	335620 9
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft- $\emptyset$ 8 mm	335430 8
	335620 10

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 10 mm

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm

335647 9

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm

335647 11

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm

335647 8

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 12 mm

335620 12

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 10 mm

335430 10

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 7 mm

335430 7

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm

335647 12

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm

335647 7

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 11 mm

335430 11

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm

335647 10

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 16 mm

335620 16

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 11 mm

335620 11

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 14 mm

335620 14

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling  
Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm

335647 6

Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 9 delar

335470

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 16 mm

335430 16

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 9 mm

335430 9

Tapphylsa utan säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 12 mm

335430 12

HSK-kylmedierör för HSK 100

309880 100

Tapphylsa med säkerhetslirkoppling Skärandegängtapp,  
skaft-Ø 8 mm

335620 8