



Gängtappschuck, MK3, Gäng-kapacitetsområde: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstarttryck för olika material och gängtappar.
- GARANT – med kulstyrningsbussning för lättgående, glappfri längdkompensering.

Morsekona DIN 228 B.

Användningsdata:

- Tillverkning av måttriktiga gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

Specialtillbehör:

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

OBS!:

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

längdkompensering tryck: 7,5 mm

längdkompensering drag: 7,5 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Invändig diameter D₁: 19 mm

utkragningslängd A-mått: 46 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	38 mm
längdkompensering drag	7,5 mm

utkragningslängd A-mått	46 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 – M12
Invändig diameter D ₁	19 mm
längdkompensering tryck	7,5 mm
fäste	MK3
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335610 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335645 4,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335420 11
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335610 3,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335420 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335420 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335610 10
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335610 11
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335645 3,5
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335610 4,5
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335645 9
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335610 7

Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335645 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335420 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 10 mm	335645 10
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335420 8
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 8 mm	335610 8
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 3,5 mm	335420 3,5
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 4,5 mm	335420 4,5
Tapphylssats utan säkerhetsslirkoppling, 8 delar	335460
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 9 mm	335420 9
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 7 mm	335645 7
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335610 6
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 6 mm	335645 6