


**Garant****eco-grundhållare axiell, framåt, Skaftdiameter d1/verktygsskaft: 40/25 mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	319195 40/25
GTIN	4045197639868
Artikelklass	31V

## Beskrivning

### Utförande:

- Sätthårdad 58 HRC  $\pm$  2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

### Passar till :

för MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (12-faldig).

## Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d <sub>1</sub>	40 mm
skaftstorlek	25 mm
Produktslag	VDi-verktygshållare