



## Beställningsdata

Ordernummer	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Artikelklass	03F

## Beskrivning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring för upp till 35 % högre arbetstempo). Nästa obegränsade användningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, raspning) genom oscillerande rörelseförlopp (låg dammbildning). Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal arbetsinsats. Högsta möjliga kvalitet och stabilitet genom växlar av metall och genomgående användning av kul- och nållager. Optimal hantering tack vare ergonomisk design med softgrip-inlägg och låg vikt. Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och renovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.

leveransinnehåll:

Tillbehörssats 30 delar, utsugsanordning och L-BOXX. Tillbehörssatset med 30 delar som består av: 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st HM-sågblad (Ø 75), 1 st HM-rasp (triangelform), 1 st spackel, 1 st perforerad slipplatta, vardera 1 st perforerat slipark (K60, K80, K120, K180).

## Teknisk beskrivning

Amplitud (oscillationsrörelse)	2 × 1,7 grad
excenterfrekvens	10000 - 19500 min <sup>-1</sup>
vikt	1,4 kg

effektförbrukning	350 W
verktygsfäste	Starlock, Starlock Plus
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	MM 500 PLUS TOP
kabellängd	5 m
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Oscillerare