

**Hörnfräs 90° MEC17, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227510 40/4
GTIN	4960664452736
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Långa skäreppor medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	16 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	15,7 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Skär-Ø D_c	40 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
Passande vändskär	BDMT 170408
Antal skär Z	4
Rampningsvinkel α_{\max}	0,45 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	31,6 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	73 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------