

**HOLEX**

**Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm), med hål Ø 7 mm, passar för konor: 40**



## Beställningsdata

Ordernummer	308630 40
GTIN	4045197485915
Artikelklass	32Z

## Beskrivning

### Beskrivning:

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

### Användningsdata:

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

### OBS!:

**Tätad** – med O-ring.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

**ISO 7388-3** uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

## Teknisk beskrivning

L <sub>1</sub>	29 mm
Kragdiameter D	23 mm
passar för konor	40
totallängd L	54 mm
vinkel A	15 grad
max. åtdragningsmoment	50 Nm

Huvud-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
passar för konor med färgkod	SK 40
gängaM	M16
nyckelvidd	19 mm
Hålegenskap	med hål Ø 7 mm
Dragtapp norm	ISO 7388-3
Produktslag	Dragtappar

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40