

HOLEX**Specialdragtapp, med hål, passar för konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308740 40
GTIN	4045197151063
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktvågshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB. Ingen passande spännyckel finns.

Teknisk beskrivning

invändig gänga	M16
passar för konor med färgkod	SK 40
Huvud-Ø D ₁	21,1 mm
gängaM	M16
passar för konor	40
L ₁	25,1 mm
Kragdiameter D	25,1 mm

totallängd L	53 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
djup innergånga	17 mm
nyckelvidd	22 mm
Hålegenskap	med hål
Produktslag	Dragtappar