

HOLEX**Dragtappar tätad, form B, med hål, passar för konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308650 40
GTIN	4045197150981
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spännare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

OBS!:

Tätad – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Teknisk beskrivning

totallängd L	44,5 mm
passar för konor med färgkod	SK 40
Huvud-Ø D ₁	18,95 mm
gängaM	M16
Kragdiameter D	22,5 mm
L ₁	16,25 mm

passar för konor	40
max. åtdragningsmoment	50 Nm
nyckelvidd	18 mm
Hålegenskap	med hål
Dragtapp norm	ISO 7388
Produktslag	Dragtappar

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
--	-----------