

**Garant****Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B, utan hål, passar för konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308615 40
GTIN	4045197554543
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

**Användningsdata:**

- För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
- I fleroptionsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
- I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

**OBS!:**

**Tätad** – med O-ring.

**ISO 7388-3** uppfyller den tidigare normen DIN 69872.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

**Teknisk beskrivning**

passar för konor med färgkod	SK 40
Huvud-Ø D <sub>1</sub>	19 mm
vinkel A	15 grad
totallängd L	54 mm
L <sub>1</sub>	26 mm
gängaM	M16

max. åtdragningsmoment	50 Nm
Kragdiameter D	23 mm
passar för konor	40
nyckelvidd	19 mm
Hålegenskap	utan hål
Dragtapp norm	ISO 7388-3
Produktslag	Dragtappar

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40