



Gängtapp, förlängning med invändig kylning, Typ: 2



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 338450 2 |
| GTIN | 4045197603432 |
| Artikelklass | 32H |

Beskrivning

Utförande:

- **Lång resp. extralång version.**
- **Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.**
- **Vridmomentet överförs via fyrkanten.**
- **Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.**

Med invändig kylmedelstillförsel.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

OBS!:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376 | M4,5 – M5 |
| Förlängningsstångens diameter D_3 | 6 mm |
| för fyrkant K_1 | 2,7 mm |
| för gängskaftdiameter d_2 | 3,5 mm |
| Förlängning L_2 | 60 mm |
| Förlängning L_3 | 130 mm |
| Förlängning K_2 | 4,9 mm |
| Förlängningsstångens diameter D_4 | 7,5 mm |

| | |
|----------------------------------------------|-------------------|
| för inspänningslängd l_1 | 23 mm |
| för gängans nominella diameter d_1 DIN 371 | M3 |
| Produktslag | förlängningsstång |