

3M**Dubbelhäftande tejp (Mattejp), Bredd×längd (mm×m): 50X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ 9191 är en dubbelhäftande tejp som utmärker sig genom en **tryckkänslig** syntetgummihäftmassa med stark och omedelbar vidhäftning.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Färg	gulaktig
Bredd	50 mm
Längd	25 m
tillverkarens beteckning	9191
Material täckplåt	Silikoniserat papper
Häftmassa	Syntetgummi

Slag av tejp	Dubbelsidig
Liner finns	nej
anmärkning	handavrivningsbar
Lager luftfuktighet	40 - 65 %
Minsta hållbarhet	12 månad
Tjocklek	0,26 mm
Användning	Montering
Användning	Mattläggning
lagringstemperatur	16 - 25 °C
temperaturbeständig upp till	-30 - 75 °C
Hållarmaterial	Tyg
Limstyrka på stål	0,95 N/mm
Draghållfasthet	2,6 N/mm
Elasticitet	9 %
Produktslag	Tejp