



Flytborr standard (med krage), för gänga M: M4



Beställningsdata

Ordernummer	082730 M4
GTIN	2050001740182
Artikelklass	04D

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallflytborr för upptagning av kärnhål som förberedelse för gängformning.

Beskrivning:

Varvtalet och friktionen alstrar lokal friktionsvärme som plastificerar alla typer av metallmaterial. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Flytborren genererar via hårdmetallens polygonkontur friktionsvärme som plastificerar alla metalliska material. Därigenom kan en fast infästning skapas på bara några sekunder. Den ursprungliga materialtjockleken flerdubblas utan spånbildning.

Fördel:

- **Stora kostnads- och tidsbesparingar jämfört med vanliga metoder (t.ex. åtdragningsmuttrar).**
- **Ingen spånbildning, inget avfall, ersätter nit-, svets- och pressmuttrar.**
- **Solid grund för gängor med höga ådragningskrafter.**
- **För alla vanliga materialtjocklekar och gängstorlekar (gängor enligt DIN 13).**

Teknisk beskrivning

för gänga M	M4
-------------	----

rekommenderat varvtal	2600 min ⁻¹
maximal materialtjocklek	2,6 mm
Kärnhåls-Ø	3,7 mm
rekommenderad drivningseffekt	0,7 kW
Skaft-Ø	6 mm
Produktslag	Friktionsborrar