

**Garant****GARANT Master eco klämsvarvållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250629 25/15
GTIN	4067263476955
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DN.. 1506..
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 8
Skaftmått	25 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 24
Serie	Master Eco
Vändskärsstorlek	15 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2525M15
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Underläggsplatta	259031 50

totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 50	259031 50
Skruv för underläggsplatta Typ 8	259027 8