



## Dragtapp Hurco 90° med passning och hål tätad, passar för konor: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	308806 40
GTIN	4045197644640
Artikelklass	32Z

### Beskrivning

#### Beskrivning:

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

#### Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

#### OBS!:

**Tätad** – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Dragtapp norm: MAS 403

Kragdiameter D: 23 mm

Huvud-Ø D<sub>1</sub>: 15 mm

totallängd L: 57,15 mm

L<sub>1</sub>: 32 mm

gängaM: M16

max. åtdragningsmoment: 50 Nm

### Teknisk beskrivning

passar för konor	40
gängaM	M16
L <sub>1</sub>	32 mm

Kragdiameter D	23 mm
passar för konor med färgkod	SK 40
totallängd L	57,15 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
Huvud-Ø D <sub>1</sub>	15 mm
nyckelvidd	19 mm
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

---

## Tillbehör

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 40	308810 40