



## Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	320650 3
GTIN	4019208000145
Artikelklass	35R

### Beskrivning

#### Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri.

#### Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

#### Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 34 mm

effektiv längd B: 62 mm

största spets-Ø 60° A: 15 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

för arbetsstycksvikt: 400 kg

### Teknisk beskrivning

för arbetsstycksvikt	400 kg
hus-Ø D	34 mm
maximalt radiellt kast	0,005 mm

största spets-Ø 60° A	15 mm
Morsekona	MK3
effektiv längd B	62 mm
Produktslag	centreringspets