



Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 5



Beställningsdata

Ordernummer	320660 5
GTIN	4019208014364
Artikelklass	35R

Beskrivning

Utförande:

- Härdad stomme och roterande dubb.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

hus-Ø D: 88,5 mm

effektiv längd B: 129 mm

största spets-Ø 60° A: 40 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

för arbetsstycksvikt: 2000 kg

Teknisk beskrivning

Morsekona	MK5
-----------	-----

för arbetsstycksvikt	2000 kg
maximalt radiellt kast	0,005 mm
effektiv längd B	129 mm
hus-Ø D	88,5 mm
största spets-Ø 60° A	40 mm
Produktslag	centreringspets