



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 5



Beställningsdata

Ordernummer	320650 5
GTIN	4019208000183
Artikelklass	35R

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 58 mm

effektiv längd B: 104 mm

största spets-Ø 60° A: 30 mm

maximalt radiellt kast: 0,01 mm

för arbetsstycksvikt: 1600 kg

Teknisk beskrivning

för arbetsstycksvikt	1600 kg
största spets-Ø 60° A	30 mm
maximalt radiellt kast	0,01 mm

hus-Ø D	58 mm
effektiv längd B	104 mm
Morsekona	MK5
Produktslag	centreringspets