



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 2



Beställningsdata

Ordernummer	320655 2
GTIN	5907412202709
Artikelklass	36C

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande.
- Precisionsrulllager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfritt.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 44 mm

totallängd L: 137,5 mm

effektiv längd B: 73 mm

största spets-Ø 60° A: 24 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 26,5 mm

Teknisk beskrivning

hus-Ø D	44 mm
effektiv längd B	73 mm

maximalt radiellt kast	0,006 mm
spetslängd C	26,5 mm
för arbetsstycksvikt	100 kg
största spets-Ø 60° A	24 mm
Morsekona	MK2
maximalt varvtal:	8000 min ⁻¹
totallängd L	137,5 mm
Produktslag	centreringspets