



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 320655 5 |
| GTIN | 5907412202747 |
| Artikelklass | 36C |

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- Lätt utförande.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfritt.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 75 mm

totallängd L: 246 mm

effektiv längd B: 116,5 mm

största spets-Ø 60° A: 50 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 55,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------------------|
| maximalt varvtal: | 4000 min ⁻¹ |
| för arbetsstycksvikt | 650 kg |

| | |
|------------------------|-----------------|
| effektiv längd B | 116,5 mm |
| Morsekona | MK5 |
| hus-Ø D | 75 mm |
| spetslängd C | 55,5 mm |
| maximalt radiellt kast | 0,006 mm |
| största spets-Ø 60° A | 50 mm |
| totallängd L | 246 mm |
| Produktslag | centreringspets |