



Roterande svarvdubb, precisionsutförande Spetsvinkel 60°, Morsekona: 4



Beställningsdata

Ordernummer	320700 4
GTIN	4045197313256
Artikelklass	34D

Beskrivning

Utförande:

- **extremt slimmat hus och hög rundgångsnoggrannhet**
- **Precisionsnål- och axiallager resulterar i en maximal avvikelse på 0,003 mm och mycket liten husdiameter.**
- **Kona och fasade delar av härdat lagerstål (61 – 63 Rockwell)**

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

För svarv- och sliparbeten **där liten huvud-Ø och högnoggrannhet krävs.**

hus-Ø D: 45 mm

effektiv längd B: 38 mm

största spets-Ø 60° A: 40 mm

maximalt radiellt kast: 0,003 mm

för arbetsstycksvikt: 700 kg

Teknisk beskrivning

för arbetsstycksvikt	700 kg
Morsekona	MK4
maximalt radiellt kast	0,003 mm

effektiv längd B	38 mm
hus-Ø D	45 mm
största spets-Ø 60° A	40 mm
Produktslag	centreringspets