

Garant

**Elektriskt höjdbar arbetsplats (2 lyftpelare) Bärförmåga max. 500 kg,
Typ: 1500**

**Beställningsdata**

Ordernummer	920312 1500
GTIN	4067263736202
Artikelklass	91S

Beskrivning**Utförande:**

Stomme med eloxerad lyftenhet i aluminium. Med tvärstagning för stabilisering. 50 mm tjock platta av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Steglös höjdbar justering från 740 – 1140 mm och kan manövreras snabbt och enkelt via manöverpanelen. Manöverpanel med minnesfunktion för 3 olika arbetshöjder.

leveransinnehåll:

Inklusive fyra golvutjämningskruvar.

Lackering:

Stomme med lyftenhet av aluminium och pulverlackerade stålrör antracit RAL 7016

pulverbelagda.**Rekommendation:**

Ergonomisk lösning för sittande och stående arbetsuppgifter!

OBS!:

Bara hurtsar med högst 500 mm höjd kan monteras under arbetsskivan.

Teknisk beskrivning

Material arbetsskiva	Multiplex-bok
Djup	750 mm

Steglös höjdställning	ja
Kontakttyp ingång	F
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Princip för höjjustering	komplett påbyggnad
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	740 - 1140 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximal bärförmåga	500 kg
Anslutningsspänning	250 V
Bredd	1500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
Ovansida arbetskiva	Lackad med färglös lack.
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	350 kg
vikt	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	500 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Höjdutjämning	25 mm
Produktslag	Arbetsbänk