


**Hörnfräs 90° MECH17, med hål, Ø D / Zeff: 63/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder a_e blir möjliga vid samma skärdjup a_p . Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	BDMT 170408
Passande vändskär	BD.. 1704
effektivt antal skär Z_{eff}	4
totallängd L_{tot}	70 mm
Vändskärsskruv	229709 (T15; 3,5 Nm)
FästhålsØ	27 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	45 mm
Antal vändskärspaltor	12

Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	nej
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Spännskruv	229709
------------	--------