


Garant**CNMM 120408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMM 120408 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VR
Skärdjup a_p : 2 - 8 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
spån-brytare	VR
Skärdjup a_p	2 - 8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 210 m/min
Primäranvändning	M
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Hörnradie	0,8 mm

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning