

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150608 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning