


Garant
CNMM 160612, Sort: HB7120-1


Beställningsdata

Ordernummer	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMM 160612 HB7120-1 Sort: HB7120-1
 spån-brytare: VR
 Skärdjup a_p : 2 - 8 mm
 Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Sort	HB7120-1
Skärdjup a_p	2 - 8 mm
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 210 m/min
spån-brytare	VR
Skärförhållande	kontinuerligt

Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning