

**Garant****CNMG 120404, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 120404 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 290 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7120-1
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VS

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning