

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VS
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110408

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning