


Garant**KNUX 160405R, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	2,2 mm
spån-brytare	VM
Sort	HB7120-1
Hörnradie	0,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning

