

**Garant****CNMG 160608, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
spån-brytare	VM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160608

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning