

**Garant****Roterande fil GARANT Master Uni – medel, VHM, Typ: D1210****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 540355 D1210  |
| GTIN         | 4067263736851 |
| Artikelklass | 51D           |

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT**-#frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC#maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

**Skaftlängd 200 mm** (kan kapas).

Skaftdiameter 6 mm.

**Användningsdata:**

Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

**Teknisk beskrivning**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| huvudlängd      | 10 mm             |
| totallängd      | 210 mm            |
| Huvud-Ø         | 12 mm             |
| Formbeskrivning | Kula              |
| Serie           | GARANT Master Uni |
| Skärmaterial    | VHM               |
| Produktslag     | Roterande fil     |

**Användardata**

|                               | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig           |                      |                |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig           |                      |                |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig           |                      |                |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig           |                      |                |
| INOX                          | begränsat lämplig |                      |                |
| Ti                            | begränsat lämplig |                      |                |
| GG(G)                         | lämplig           |                      |                |
| Uni                           | lämplig           |                      |                |