

**Garant****DNMG 150608, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250660 HB7120-1
GTIN	4045197819765
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
spån-brytare	VS
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för svarvning