



Beställningsdata

| | |
|--------------|------------|
| Ordernummer | 701601 140 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Räfflade gripytor. Skären är dessutom induktionshårdade (cirka 60 HRC). KNIPEXtend används för att ansluta utökningar, som t.ex. ColorCode Clips (CCCs) för individualisering eller TetheredTool Clips (TTCs) för att anbringa en Tethered Tools-fallsäkring. Tång förkromad, handtag med flerkomponentöljen och KNIPEXtend-gränssnitt.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål.

OBS!:

Tidigare modell nr 701600 kan fortfarande beställas tills KNIPEXtend-modellerna är tillgängliga.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|----------------------------------|
| totallängd | 140 mm |
| tillverkarens beteckning | KNIPEXtend |
| klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø | 2,8 mm |
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 1,8 mm |
| Norm | DIN ISO 5746 |
| Käftarnas egenskap | tandade |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
| Material | Specialverktygsstål |
| Yta | förkromad |

gnistfri

nej

Produktslag

Multifunktionstång