

Garant**CNMG 120412, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120412 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VG
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm

Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning