


**Garant****KNUX 160410R, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251036 HB7120-1
GTIN	4045197819864
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Hörnradie	1 mm
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
spånbrytare	2,2 mm
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning

