

Garant**DNMG 110404, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110404 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Sort	HB7120-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v

Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning